



ホーム [商品ラインアップ](#) [カテゴリから探す](#) [水栓金具](#) 浄水栓の選び方

浄水栓の選び方

キッチンに合わせて、 ライフスタイルに合わせて。 きっと見つかる、 浄水栓の豊富な バリエーション。



浄水栓の選び方

水栓を1つにして、
✔ キッチン
を
シンプルにしたい!



水栓を2つにし、
✔ 洗い物用と飲料用を
それぞれ分けたい!



浄水	●	●	●	●	いつでも手軽に 美味しいお水が 飲めます。
自動センサー	●	●	●	●	洗い物を 差し入れると 自動的に水が出ます。
先端 タッチレスセンサー	●	●	●	●	手をかざすだけで 水が出ます。
ホース引き出し	●	●	●	●	ホースを引き出して、 シンクの隅々まで お掃除できます。

浄水	●	●	●	●	いつでも手軽に 美味しいお水が 飲めます。
先端 タッチレスセンサー	●	●	●	●	手をかざすだけで 水が出ます。
カートリッジ 交換表示	●	●	●	●	カートリッジの 次回交換時期が 一目でわかります。

カートリッジについて

▼ 対応カートリッジについて



▼ ご注文について



水がおいしければ、みんなおいしい。
リクシルの浄水栓にすれば、メリットがたくさん。
詳しくはこちらをご覧ください。

リクシルの浄水は
満足度 92%[※]
※2017年1月自社調べ


ユーザーの声掲載中!

浄水栓の選び方

我が家にぴったりの浄水栓を探しましょう。

水栓を1つにして、キッチンをシンプルにしたい!

A タッチレス水栓



- 浄水
- 自動センサー
- タッチレスセンサー
- ホース引出
- 100V電源



ナビッシュ ハンズフリータイプ (H6)
タッチレス水栓 (浄水栓ビルトイン形)
JF-NAH461SY (JW)
JF-NAH461SYN (JW) 



ナビッシュ ハンズフリータイプ (H6) ブラック

タッチレス水栓 (浄水栓ビルトイン形)

JF-NAH461SY/SAB (JW)

JF-NAH461SYN/SAB (JW) 



吐水口の下に洗い物を差し入れるとセンサーが感知して、自動的に吐水します。



吐水口の下に洗い物がある間は、水を出し続けます。



吐水口の下に洗い物を遠ざけるとセンサーが感知して、自動的に止水します。

自動センサー

吐水口に内蔵されたセンサーが、手やモノを感知して吐水と止水を自動で行います。



スイッチ付

自動モードのON/OFFはスイッチで切替えます。

先端タッチレスセンサーで連続吐水できます


溜め水やかけ流しをしたいときは、水栓上部のセンサーに手をかざすことで、連続して吐水できます。水を止めるときはもう一度センサーに手をかざします。

[動画で特長を見る](#)

[商品を詳しく見る \(WEBカタログ\)](#)

商品特長

対応カートリッジ



ナビッシュ スタンダードタイプ (A6)
 タッチレス水栓 (浄水栓ビルトイン形)
 JF-NAA466SY (JW)



先端タッチレスセンサー
 吐水/止水は、吐水口のセンサーに手をかざすだけの楽々操作。調理中の汚れた手で触れずにすむから、水栓まわりはいつも清潔。




交換お知らせ機能
 カートリッジの交換時期が近づくと、センサー部に「交換」のお知らせ表示。

[動画で特長を見る](#)

[商品を詳しく見る \(WEBカタログ\)](#)

[商品特長](#)

[対応カートリッジ](#)



乾電池式ナビッシュ シンプルタイプ (B6)

タッチレス水栓 (浄水栓ビルトイン形)
JF-NAB464SYX (JW)



電源不要の乾電池式が新登場

電源がなくても設置ができる乾電池式が登場。電池ボックスもコンパクトなので場所を選びません。アルカリ乾電池単1形2本で電池寿命は約1年です。



交換お知らせ機能

乾電池の交換時期が近づくと、センサー部に「交換」のお知らせを表示。


[動画で特長を見る](#)

[商品を詳しく見る \(WEBカタログ\)](#)

[商品特長](#)

[対応カートリッジ](#)

D オールインワン浄水栓
(ハンドシャワー付)



浄水カートリッジをスリムに内蔵。
コンパクトで使いやすい
ハンドシャワー付浄水栓です。

浄水器一体形

浄水
ホース引出



AJタイプ

浄水器内蔵シングルレバー混合水栓

JF-AJ461SYX (JW)

JF-AJ461SYXN (JW) 



浄水カートリッジをスマートに内蔵

段差のないシンプルなデザインが、キッチン空間にマッチします。



整流吐水



シャワー吐水

吐水口先端の簡単操作

ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切替（浄水と原水）の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもらくらく。


[動画で特長を見る](#)

[商品を詳しく見る \(WEBカタログ\)](#)

商品特長

対応カートリッジ

E オールインワン浄水栓
(ハンドシャワー付)



浄水カートリッジをスリムに内蔵。
コンパクトで使いやすい
ハンドシャワー付浄水栓です。

浄水器一体形

浄水
ホース引出



Sタイプ

浄水器内蔵シングルレバー混合水栓

JF-AB466SYXA (JW)

JF-AB466SYXNA (JW) 



カートリッジ交換月表示

浄水カートリッジの交換月を表示。ご使用開始時期、次回交換の目安に。




カートリッジ交換手順

ヘッド部分にカートリッジを内蔵。簡単にカートリッジ交換が可能です。

対応カートリッジ

F オールインワン浄水栓



最低限の機能に絞った
お手頃価格の浄水栓です。

浄水器一体形

浄水



FSタイプ

浄水器内蔵シングルレバー混合水栓

JF-AF442SYXA (JW)

JF-AF442SYXNA (JW) 

浄水



FNタイプ

浄水器内蔵シングルレバー混合水栓

JF-AG442SYXA (JW)

JF-AG442SYXNA (JW) 



カートリッジ交換月表示

浄水カートリッジの交換月を表示。ご使用開始時期、次回交換の目安に。




カートリッジ交換手順

ヘッド部分にカートリッジを内蔵。簡単にカートリッジ交換が可能です。

対応カートリッジ

水栓を2つにし、洗い物用と飲料用をそれぞれ分けたい！



ナビッシュ (浄水栓ビルトイン形)

JF-ND701 (JW)



先端タッチレスセンサー

吐水/止水は、吐水口のセンサーに手をかざすだけの楽々操作。

※ナビッシュのみ



交換お知らせ機能

カートリッジの交換時期が近づくと、センサー部に「交換」のお知らせ表示。

※ナビッシュのみ



お掃除楽々台座


台座がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除が簡単です。

[動画で特長を見る](#)

[商品を詳しく見る \(WEBカタログ\)](#)

[商品特長](#)

[対応カートリッジ](#)



浄水器専用水栓 (ビルトイン形)
JF-WA501 (JW)



カートリッジ交換月表示
浄水カートリッジの交換月を表示。次回交換月の目安になります。



グースネックスタイル
深めの鍋などに水をためる時にも便利です。




お掃除楽々台座
台座がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除が簡単です。

[動画で特長を見る](#)

[商品を詳しく見る \(WEBカタログ\)](#)

[対応カートリッジ](#)

I 浄水器専用水栓 (カートリッジ内蔵形)



本体部分に浄水カートリッジを内蔵しているので、カウンター上で簡単に交換可能な浄水器専用水栓です。

浄水



浄水器専用水栓 (カートリッジ内蔵形)

JF-WA505A (JW)

JF-WA505AN (JW) 

浄水器専用水栓 (カートリッジ内蔵形) の特長



カウンター上でカートリッジ交換

本体部分に、カートリッジを内蔵。カウンター上で簡単に交換が可能です。



お掃除楽々台座

台座がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除が簡単です。

[動画で特長を見る](#)

[商品を詳しく見る \(WEBカタログ\)](#)

[対応カートリッジ](#)

カートリッジについて

大切なお知らせ

大手ECサイトを中心に、LIXIL を騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXIL では、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXIL ストアのみでの販売に限定させていただきました。

対応カートリッジ

A B C G H 浄水器ビルトイン形用浄水カートリッジ



17+3物質除去タイプ
JF-45N



12+1物質除去タイプ
JF-43N

仕様表を見る (WEBカタログ)

カートリッジ除去物質一覧

		JF-45N タイプ	JF-43N タイプ
浄水能力 日本産業規格 (JIS S 3201) での試験結果			
法定の表示物質			
1	遊離残留塩素	●	●
2	濁り	●	●
3	クロロホルム	●	●
4	ブロモジクロロメタン	●	●
5	ジブロモクロロメタン	●	●
6	ブロモホルム	●	●
7	テトラクロロエチレン	●	●
8	トリクロロエチレン	●	●
9	総トリハロメタン	●	●
10	CAT(農薬)	●	●
11	2-MIB(カビ臭)	●	●
12	溶解性鉛	●	●
法定以外の表示物質			
13	1,2-DCE	●	
14	ベンゼン	●	
15	ジェオスミン	●	
16	陰イオン界面活性剤	●	
17	フェノール類	●	
浄水能力 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B) での試験結果			
法定以外の表示物質			
18	鉄(微粒子状)	●	
19	アルミニウム(中性)	●	
20	PFOS及びPFOA	●	●

※ ●は80%除去

※LIXILの浄水カートリッジ（一部OEM品を除く）でPFAS（PFOS及びPFOA）の除去を確認できました。本体ラベルの除去物質数表も順次更新していく予定です。

閉じる

D オールインワン浄水栓 AJタイプ専用浄水カートリッジ



15+3
物質除去

高塩素除去

SIAA
for KOHKIN

ハイグレードタイプ
JF-K12-A



12+1
物質除去

SIAA
for KOHKIN

スタンダードタイプ
JF-K11-A



5+1
物質除去

SIAA
for KOHKIN

エコノミータイプ
JF-K10-A

[仕様表を見る（WEBカタログ）](#)

カートリッジ除去物質一覧

		JF-K12タイプ	JF-K11タイプ	JF-K10タイプ
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果				
法定の表示物質				
1	遊離残留塩素	★ (95%)	●	●
2	濁り		●	●
3	クロロホルム	●		
4	ブロモジクロロメタン	●		
5	ジブロモクロロメタン	●		
6	ブromoホルム	●	●	
7	テトラクロロエチレン	●	●	
8	トリクロロエチレン	●	●	
9	総トリハロメタン	●		
10	CAT(農薬)	★ (95%)	●	●
11	2-MIB(カビ臭)	★ (95%)	●	●
12	溶解性鉛	●	●	●
法定以外の表示物質				

13	1,2-DCE	●		
14	ベンゼン	●	●	
15	ジエオスミン	●	●	
16	陰イオン界面活性剤		●	
17	フェノール類	●	●	
浄水能力 浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果				
法定以外の表示物質				
18	鉄(微粒子状)	●		
19	アルミニウム(中性)	●		
20	PFOS及びPFOA	●	●	●

※ ★は自社基準にて95%除去、●は80%除去

※LIXILの浄水カートリッジ（一部OEM品を除く）でPFAS（PFOS及びPFOA）の除去を確認できました。本体ラベルの除去物質数表記も順次更新していく予定です。

閉じる

E **F** オールインワン浄水栓 Sタイプ、FSタイプ、FNタイプ専用浄水カートリッジ



ハイグレードタイプ
JF-K22



スタンダードタイプ
JF-K21



エコノミータイプ
JF-K20

仕様表を見る（WEBカタログ）

カートリッジ除去物質一覧

		JF-K22タイプ	JF-K21タイプ	JF-K20タイプ
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果				
法定の表示物質				
1	遊離残留塩素	★ (95%)	●	●
2	濁り		●	●
3	クロロホルム	●		
4	プロモジクロロメタン	●		

5	ジプロモクロロメタン	●		
6	プロモホルム	●	●	
7	テトラクロロエチレン	●	●	
8	トリクロロエチレン	●	●	
9	総トリハロメタン	●		
10	CAT(農薬)	★ (95%)	●	●
11	2-MIB(カビ臭)	★ (95%)	●	●
12	溶解性鉛	●	●	●
法定以外の表示物質				
13	1,2-DCE	●		
14	ベンゼン	●	●	
15	ジェオスミン	●	●	
16	陰イオン界面活性剤		●	
17	フェノール類	●	●	
浄水能力 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B) での試験結果				
法定以外の表示物質				
18	鉄(微粒子状)	●		
19	アルミニウム(中性)	●		
20	PFOS及びPFOA	●	●	●

※ ★は自社基準にて95%除去または85%除去、●は80%除去

※LIXILの浄水カートリッジ (一部OEM品を除く) でPFAS (PFOS及びPFOA) の除去を確認できました。本体ラベルの除去物質数表記も順次更新していく予定です。

閉じる

I 浄水器専用水栓 (カートリッジ内蔵形) 用浄水カートリッジ



17+1物質除去
プレミアムタイプ
JF-54



12+1物質除去
スタンダードタイプ
JF-53

仕様表を見る (WEBカタログ)

カートリッジ除去物質一覧

		JF-54 タイプ	JF-53 タイプ
浄水能力 日本産業規格 (JIS S 3201) での試験結果			
法定の表示物質			
1	遊離残留塩素	●	●
2	濁り	●	●

3	クロロホルム		●	●
4	ブロモジクロロメタン		●	●
5	ジブロモクロロメタン		●	●
6	ブロモホルム		●	●
7	テトラクロロエチレン		●	●
8	トリクロロエチレン		●	●
9	総トリハロメタン		●	●
10	CAT(農薬)		●	●
11	2-MIB(カビ臭)		●	●
12	溶解性鉛		●	●
法定以外の表示物質				
13	1,2-DCE		●	
14	ベンゼン		●	
15	ジェオスミン		●	
16	陰イオン界面活性剤		●	
17	フェノール類		●	
浄水能力 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B) での試験結果				
法定以外の表示物質				
18	鉄(微粒子状)			
19	アルミニウム(中性)			
20	PFOS及びPFOA		●	●

※ ●は80%除去

※LIXILの浄水カートリッジ（一部OEM品を除く）でPFAS（PFOS及びPFOA）の除去を確認できました。本体ラベルの除去物質数表記も順次更新していく予定です。

閉じる

カートリッジ別除去物質一覧

	浄水器ビルトイン形用 浄水カートリッジ		オールインワン浄水栓 AJタイプ専用浄水カートリッジ			オールインワン浄水栓 Sタイプ、FSタイプ、FNタイプ用 浄水カートリッジ			浄水器専用浄水栓 (カートリッジ内蔵形)用 浄水カートリッジ	
	17+3物質 除去タイプ	12+1物質 除去タイプ	ハイグ レード タイプ	スタン ダード タイプ	エコノ ミー タイプ	ハイグ レード タイプ	スタン ダード タイプ	エコノ ミー タイプ	プレミ アム	スタン ダード タイプ
対応水栓	A B C G H		D			E F			I	
法定の表示物質										
1	遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	クロロホルム	●	●	●		●			●	●

4	プロモジクロロメタン	●	●	●		●			●	●
5	ジプロモクロロメタン	●	●	●		●			●	●
6	プロモホルム	●	●	●	●	●	●		●	●
7	テトラクロロエチレン	●	●	●	●	●	●		●	●
8	トリクロロエチレン	●	●	●	●	●	●		●	●
9	総トリハロメタン	●	●	●		●			●	●
10	CAT(農薬)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	2-MIB(カビ臭) ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	溶解性鉛	●	●	●	●	●	●	●	●	●
法定以外の表示物質										
13	1,2-DCE ※2	●		●		●			●	
14	ベンゼン	●		●	●	●	●		●	
15	ジェオスミン	●		●	●	●	●		●	
16	陰イオン界面活性剤	●			●		●		●	
17	フェノール類	●		●	●	●	●		●	
18	鉄(微粒子状)	●		●		●				
19	アルミニウム(中性)	●		●		●				
20	PFOS及びPFOA	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※JF-22タイプ、JF-K12タイプの場合は除去物質が多いため「標準タイプ、スタンダードタイプ」と比べると浄水の流量が少なくなります。

※LIXILの浄水カートリッジ（一部OEM品を除く）でPFAS（PFOS及びPFOA）の除去を確認できました。本体ラベルの除去物質数表記も順次更新していく予定です。

※1 2-メチルイソボルネオール、カビ臭のこと。

※2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のこと。

取り付け工事のご依頼について

水栓金具の取り付けは、専門業者にご依頼ください。

ご依頼先のご案内（修理受付窓口で承っております）



オンラインストアご購入特典

—[特典1]—

10年間の製品保証
長期保証サービス
無料クーポン
プレゼント!

—[特典2]—

浄水付を購入の場合
浄水カートリッジ
に使える
6,000円 OFF
クーポン
プレゼント!



特典の詳細・ご購入は
こちら

「水まわりノベ」にて、工事セットでご購入できます。

メーカー公式ならではの安心のサービスを準備しています。

(販売は一部商品は限られます)

<p>相談・見積できるお店を探したい</p> 	<p>疑問や不安をWEBで気軽に相談したい</p> 	<p>実物の商品を確認したい</p> 
<p>リフォーム施工店のご紹介</p>	<p>リフォームいつでも相談室</p>	<p>ショールーム</p>

浄水カートリッジのご注文について

大手ECサイトを中心に、LIXIL を騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXIL では、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXIL ストアのみでの販売に限定させていただきました。

LIXIL公式通販サイトなら浄水カートリッジの定期購入がお得！詳しくは[こちら](#)

定期コースのご案内

- ✓ 毎回ご注文の手間いらず！
- ✓ 買い忘れの心配なし！
- ✓ 特典多数！



送料無料



WEB注文で
初回500円OFF



オールインワン
浄水栓限定
浄水栓サポート
サービス



[LIXIL公式通販サイト「LIXILストア」](#) ※受付時間 24時間受付

フリーダイヤル:0120-1946-01

受付時間 9:00~17:00 (月~金) ※土・日・祝日、年末年始、夏期休暇、ゴールデンウィークを除く

このページで使用されているマークは下記の表記です。

 寒冷地仕様マーク



SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

水栓金具選びの関連コンテンツ・商品

関連ページ

[水栓の取替えをお考えの方へ](#)

[浄水栓の選び方](#)

水栓金具 商品一覧

[キッチン用水栓金具](#)
[洗濯機用水栓金具](#)

[浴室用水栓金具](#)
[パブリック向け水栓金具](#)

[洗面器・手洗器用水栓金具](#)
[各種水栓金具](#)

[取替用水栓金具](#)
[水栓金具用オプション](#)

関連情報



お使いの浄水栓のカートリッジ品番をカンタン検索！

「カートリッジを交換したいのに品番が分からない」そんなお困りごとを解決します。

商品ラインアップ

- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 洗面化粧室
- リビング・寝室・居室
- 窓まわり
- 玄関まわり
- 門まわり・塀・フェンス
- カースペース
- ガーデンスペース
- ベランダ・バルコニー
- 太陽光発電・外壁・屋根
- タイル建材
- 高性能住宅工法
- ビル・マンション・店舗
- パブリック向け
- 水栓金具
- 小型電気温水器
- 水まわりアクセサリ
- 水まわりユーティリティ
- 各種施設用設備機器
- 国土交通大臣認定防火戸FGシリーズ
- スマートホーム

リフォーム

- リフォームの基礎
- 施工店のご紹介
- キッチンのリフォーム
- 浴室のリフォーム
- トイレのリフォーム
- 洗面化粧室のリフォーム
- リビング・寝室・居室のリフォーム
- 窓まわりのリフォーム
- 玄関まわりのリフォーム
- 門まわり・塀・フェンスのリフォーム
- カースペースのリフォーム
- ガーデンスペースのリフォーム
- ベランダ・バルコニーのリフォーム
- 太陽光発電・外壁・屋根のリフォーム
- ビル・マンション（窓・玄関・手すり）のリフォーム

ショールーム

- オンラインで相談する
- ショールームを使いこなそう
- ショールームに行く前に
- よくあるご質問
- 北海道エリア
- 東北エリア
- 甲信越エリア
- 関東エリア
- 東海・北陸エリア
- 近畿エリア
- 中国エリア
- 四国エリア
- 九州・沖縄エリア

お客さまサポート

- 重要なお知らせ
- Q&A(よくあるお問い合わせ)
- 製品カテゴリーから探す
- お客さまの声を活かす取り組み

- LIXILについて
- 採用情報
- ビジネス向け
- 株主・投資家向け情報（IR）
- 個人情報保護に関する原則
- 個人情報保護方針
- ソーシャルメディアポリシー
- サイト利用条件
- サイトマップ



Facebookページ



Instagramページ



Xページ



TikTokページ